

**Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix®, BK7935, Oznaka tip W28: 10-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216910 10-010
GTIN	2050002046696
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

Tehnični opis

Tip	W28
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 030204
Radij rezila	0,4 mm
Oznaka	10-010
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	BK7935
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
mokro maks.	primerno		