

**Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix®, BK7935, Oznaka tip W28: 42-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216910 42-010
GTIN	2050002046719
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

**Tehnični opis**

Oznaka	42-010
Tip	W28
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	BK7935
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	30 m/min	S
mokro maks.	primerno		