



Težka jeklena U-spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861000 300
GTIN	4008158027043
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz profilnega jekla, poboljšani in galvansko cinkani. Premična čeljust iz jekla, ki je kovano v utopu, poboljšano in galvansko cinkano. Proti obrabi odporno, lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, posebno pritisne ploščico, vrtljivo do 35°, vreteno je poboljšano, brunirano in opremljeno s pomično pritezno ročico.

Uporaba:

Za vpenjanje T-nosilcev, dvojnih T-nosilcev in U-jekla kot tudi za objemanje/prijemanje profilov in prečk. **Največja vpenjalna sila do pribl. 12000 N.**

Tehnični opis

Območje vpenjanja	300 mm
Presek vodila	30×15 mm
Prevesna dolžina	140 mm
Potopna globina U-loka	100 mm
Masa	3,7 kg

Vrsta izdelka

Spone

Pribor

Pritisna kapa vklj. z materialom za pritrditev

861130