

Garant

Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke \varnothing DS 25 mm, od 4-kotnika: 27mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290332 27
GTIN	4045197965400
Razred artikla	29K

Opis

Napotek:

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

Tehnični opis

Vijak	290399 3
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	27 mm
Uporabna dolžina L_1	100 mm
Srednji premik L_3	14,5 mm
Za 4-kotnik	27 - 37 mm
\varnothing držala	25 mm
\varnothing nosilca rezil D_1	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_5	90 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

