

**Garant**

**Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke Ø DS 32 mm, od 4-kotnika: 8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290334 8
GTIN	4045197965417
Razred artikla	29K

**Opis****Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	4 mm
Vijak	290399 1
Uporabna dolžina $L_1$	30 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	8 mm
Za 4-kotnik	8 - 10 mm
Ø držala	32 mm
Ø nosilca rezil $D_1$	8 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala $L_5$	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

