

Garant**Profilni rezalni vložek 4-kotnik, TiN, od 4-kotnika: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290336 27
GTIN	4045197965530
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Primeren za naknadno brušenje.

Primerno za:

Držala za pehanje profila art. 290330 – 290334.

Napotek:

- Profilni rezalni vložki so uporabni za 4-kotna ali 6-kotna območja (glejte tabelo izdelkov).
- Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

- Profilni rezalni vložki so uporabni za 4-kotna ali 6-kotna območja (glejte tabelo izdelkov).
- \varnothing izvrtine 4-kotnika = želen zev ključa \times faktor 1,05. \varnothing izvrtine 6-kotnika = želen zev ključa \times faktor 1,02.

Tehnični opis

Za 4-kotnik	27 - 37 mm
Rezalni material	HSS

Minimalni zev ključa	27 mm
maksimalni zev ključa	37 mm
Profil	4-kotnik
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		