

Garant

Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke \varnothing DS 20 mm, od 6-kotnika: 9mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290340 9
GTIN	4045197965554
Razred artikla	29K

Opis**Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

Tehnični opis

Srednji premik L_3	4,5 mm
Uporabna dolžina L_1	30 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	8,5 mm
Vijak	290399 1
Za 6-kotnik	9 - 11 mm
\varnothing držala	20 mm
\varnothing nosilca rezil D_1	8 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_s	50 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

