

**Garant**

**Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke Ø DS 25 mm, od 6-kotnika: 37mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290342 37
GTIN	4045197965646
Razred artikla	29K

**Opis****Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

**Tehnični opis**

Vijak	290399 3
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	126 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	37 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	19,5 mm
Za 6-kotnik	37 - 45 mm
Ø držala	25 mm
Ø nosilca rezil D <sub>1</sub>	35 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L <sub>s</sub>	90 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

