

Garant

Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke Ø DS 32 mm, od 6-kotnika: 11 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290344 11
GTIN	4045197965660
Razred artikla	29K

Opis**Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitve Y-koordinate.

Tehnični opis

Vijak	290399 1
Uporabna dolžina L_1	40 mm
Srednji premik L_3	5,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	10,5 mm
Za 6-kotnik	11 - 17 mm
Ø držala	32 mm
Ø nosilca rezil D_1	10 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_s	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

