

**Garant**

**Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke Ø DS 32 mm, od 6-kotnika: 28mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290344 28
GTIN	4045197965684
Razred artikla	29K

**Opis****Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	14 mm
Uporabna dolžina $L_1$	89 mm
Vijak	290399 3
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	26,5 mm
Za 6-kotnik	28 - 37 mm
Ø držala	32 mm
Ø nosilca rezil $D_1$	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala $L_s$	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

