

Garant

Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke Ø DS 32 mm, od 6-kotnika: 17mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290344 17
GTIN	4045197965677
Razred artikla	29K

Opis**Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitve Y-koordinate.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
Vijak	290399 2
Srednji premik L_3	8,5 mm
Uporabna dolžina L_1	56 mm
Za 6-kotnik	17 - 28 mm
Ø držala	32 mm
Ø nosilca rezil D_1	15 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_s	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

