

**Garant**

**Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke Ø DS 20 mm, od 6-kotnika: 17mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290340 17
GTIN	4045197965578
Razred artikla	29K

**Opis****Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

**Tehnični opis**

Vijak	290399 2
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	56 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	8,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	16 mm
Za 6-kotnik	17 - 28 mm
Ø držala	20 mm
Ø nosilca rezil D <sub>1</sub>	15 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L <sub>s</sub>	50 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

