



Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 1250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860500 1250
GTIN	4008158034294
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Vpenjalna sila do 6000 N.

Tehnični opis

Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	1250 mm
Presek vodila	28×11 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 37 mm

860115 37