



Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 120mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 860500 120 |
| GTIN | 4008158033792 |
| Razred artikla | 83K |

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Vpenjalna sila do 6000 N.

Tehnični opis

| | |
|-------------------|---------|
| Območje vpenjanja | 120 mm |
| Prevesna dolžina | 60 mm |
| Presek vodila | 15×6 mm |
| Vrsta izdelka | Spone |

Pribor

Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 23 mm

860115 23