



Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860500 160
GTIN	4008158033853
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Vpenjalna sila do 6000 N.

Tehnični opis

Prevesna dolžina	80 mm
Presek vodila	17,5×6,8 mm
Območje vpenjanja	160 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 27 mm

860115 27