

HOLEX**Brusna plošča (ZA), Ø 76,2 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554019 60 |
| GTIN | 4045197966186 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Cirkonijev korund (ZA) z **najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo** za ekonomično uporabo pri obdelavi jekla in nž-kovin.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Zrnatost | 60 |
| Ø plošče | 76,2 mm |
| Kratica za brusno sredstvo | ZA |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 76,2 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 25000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Brusna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|--|------------|----------------|------------|
|--|------------|----------------|------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno |
| Jeklo < 55 HRC | primerno |
| Jeklo < 60 HRC | primerno |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno |
| INOX | pogojno primerno |
| Ti | pogojno primerno |
| GG(G) | primerno |
| CuZn | pogojno primerno |
| suho | primerno |