



Visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 800mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861100 800
GTIN	4008158007366
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko pocinkani. Premična čeljust iz jekla, ki je kovano v utopu, poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, odporno proti obrabi. Dolga življenjska doba zaradi temperaturno obstojne posebne pritisne ploščice s sintranim jeklenim vložkom, vrtljivo do 35°. Vreteno je poboljšano in brunirano in opremljeno s pomično pritezno ročico.

Uporaba:

Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojogradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°. **Največja vpenjalna sila do pribl. 12000 N.**

Tehnični opis

Prevesna dolžina	140 mm
Presek vodila	34×13 mm

Masa	4,4 kg
Območje vpenjanja	800 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Pritisna kapa vklj. z materialom za pritrditev	861130
Vreteno z ročico in pritisno kapo	861140