



Garnitura notranjih in zunanjih strugalnikov za izvrtine, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	839655 3
GTIN	7290003240937
Razred artikla	83G

Opis

Izvedba:

Zaradi pritisknih čepov na koncu ročaja je rezilo strugalnika mogoče **navpično** vstaviti v vrtino. Za nezahtevno struganje zadostuje obrat rezila, **ki reže v obe smeri**, vsakič za 180°. Rezilo je mogoče zamenjati. Izvijač z notranjim 6-kotnikom za menjavo rezila je nameščen v ročaju.

Uporaba:

Primeren za notranje in zunanje postruganje izvrtin na težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

Po 1 notranji in zunanji strugalnik za izvrtine art. 839650: Vel. 1; 2; 3

Tehnični opis

za Ø izvrtine	10 – 22 mm
za Ø izvrtine	3 – 5,5 mm
za Ø izvrtine	5 – 10 mm
Za maksimalno globino izvrtine t	15 mm
Za maksimalno globino izvrtine t	17 mm
Za maksimalno globino izvrtine t	52 mm

Število strugalnikov	3
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Pribor

Strugalnik za zunanje in notranje struganje izvrtin Tip 1	839650 1
Strugalnik za zunanje in notranje struganje izvrtin Tip 3	839650 3
Strugalnik za zunanje in notranje struganje izvrtin Tip 2	839650 2