

**Delovne hlače do pasu Quality Dress, svetlo siva, Konfekcijska velikost DE: 98****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091122 98
GTIN	4014382988180
Razred artikla	09S

Opis**Izvedba:**

Delovna oblačila **Quality Dress** iz 100-odstotne bombažne tkanine. Bombaž je posebej odporen proti kemičnim in mehanskim vplivom ter vročini. Naravni proizvod bombaž zagotavlja prijetno udobnost nošenja zaradi lastnosti regulacije telesne temperature in velike vpojnosti.

Delovne hlače do pasu.**Opis:**

- **Zadruga v razporku.**
- **Dva prišita, ojačana prednja žepa.**
- **Stegenski žep.**
- **Prišit žep za mobilni telefon.**
- **Ojačan predel kolen.**
- **Žep za zložljivi meter.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Delovne hlače do pasu v modri barvi najdete pod art. 091121.

Sestava tkanine: 100% bombaž

Gramatura materiala/gostota tkanine: 285 g/m²

Standard za oblačila: UV-standard 801

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Tehnični opis

Material	Bombaž
Število žepov za zložljivi meter	1
Žep za mobilni telefon	da
Število stegenskih žepov	1
Konfekcijska velikost DE	98
Velikost FR	42L
Zaključek hlačnice	raven, odprt
Število stranskih žepov	2
Zapiranje hlač	Zadrga
Ojačan predel kolen	da
Stranski žepi	prišit, ojačan
Angleška velikost	34L
Ameriška velikost	34/34
Velikost IT	42L
Serija	QUALITY DRESS
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost NL	98
Velikost ES	42L
Spol	moški
Sestava tkanine	100% bombaž
Gramatura materiala/gostota tkanine	285 g/m ²
Standard za oblačila	UV-standard 801
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom

Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	zmerno vroče, do največ 150 °C
Barva	svetlo siva
Vrsta izdelka	Delovne hlače