

**Obesna glava DSS, Ø navoja: M36X4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 086453 M36X4 |
| GTIN | 2050001949219 |
| Razred artikla | 08Y |

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, izredno čvrsta obesna glava za privijačenje. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°.

Napotek:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Velikost ušesa E | 73 mm |
| Višina glave vijaka A | 61 mm |
| Dolžina navoja L | 54 mm |
| Zev notranjega 6-kotnika S | 19 mm |
| Širina vrtljive obesne glave G | 33 mm |
| Višina srednje prečke B | 31 mm |
| Debelina ušesa F | 149 mm |

| | |
|---|--------------|
| Ø glave vijaka C | 70 mm |
| Razdalja med srednjo prečko in ušesom D | 104 mm |
| Ø navoja | M36 × 4 |
| Nosilnost WLL SF 5:1 | 11 t |
| Nosilnost WLL SF 4:1 | 12 t |
| Vrsta izdelka | Obesne glave |