



Nosilna čeljust nepomična, Tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361333 125
GTIN	4250364403290
Razred artikla	34A

Opis

Uporaba:

Nosilne čeljusti so namenjene vpenjanju prijemalnih nastavkov art. 361238; 361240; 361245; 361250 ter prijemalnih nastavkov art. 361160.

Pomična nihajna čeljust za izravnavo nevzporednih vpenjalnih površin. Prijemalni nastavki omogočajo prilagodljivo namestitev na pripravljenem rastru lukenj, za vpenjanje različnih geometrij obdelovancev.

Primerno za :

Primež art. 361290; 361302.

Tehnični opis

Širina čeljusti b	189 mm
c	24 mm
c ₁	26 mm
Višina čeljusti h	20 mm
Dolžina čeljusti l	104 mm
Maksimalno območje vpenjanja za okrogli material	330 mm
Minimalno območje vpenjanja za okrogli material	50 mm
Maksimalno območje vpenjanja za pravokotni material	489 mm

Minimalno območje vpenjanja za pravokotni material	25 mm
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	Titan 2
ustreza barvni kodi	LCV125G
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža