

Garant**Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba SCHMAL, Ø plošče: 125mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563277 125
GTIN	4045197967497
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Tanka izvedba za hitro, ekonomično rezanje z dolgo življenjsko dobo.

Specifikacija:

A46R-BF

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Opis oblike	raven
Debelina plošče	1,6 mm
Specifikacija	A46R-BF
za debeline materiala	7,7 mm
Kratka za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		