

**Rezalna plošča PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 178mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563406 178
GTIN	9003175253555
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Specialni tip plošč za obdelavo **nž-kovin, kot so aluminij, medenina, bron itd.**

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo v_c do največ 80 m/s.

Specifikacija:

A30N-BFXA.

Napotek:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Tehnični opis

Ø plošče	178 mm
Specifikacija	A60N-BFXA
Debelina plošče	2 mm
Ø izvrtine	22,23 mm

Opis oblike	ravna
za debeline materiala	6 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Aluminij
za material	Neželezne in barvne kovine
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		