



Težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 1500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861310 1500
GTIN	4008158007564
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko pocinkani. Premična čeljust iz jekla, ki je kovano v utopu, poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, odporno proti obrabi. Dolga življenjska doba zaradi temperaturno obstojne posebne pritisne ploščice s sintranim jeklenim vložkom. Vreteno je poboljšano in brunirano in opremljeno s pomično pritezno ročico. Vrtljiv do 35°.

Uporaba:

Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojogradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev. **Največja vpenjalna sila do pribl. 22000 N.**

Tehnični opis

Masa	12,2 kg
Presek vodila	40×20 mm

Območje vpenjanja	1500 mm
Prevesna dolžina	175 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Vreteno z ročico in pritisno kapo	861340
Pritisna kapa vklj. z materialom za pritrditev	861130