

**Odvijač vijakov Z dvojnim rezilom in konico za točkanje., Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082861 5
GTIN	4049002020919
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

Iz žilavega krom-vanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijajo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Primerno za desni in levi navoj.

Primerno za :

Kaljenega jekla. Primerno za desni in levi navoj.

Napotek:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.

Osnovna izvrtina Ø: 11,1 mm

Za vijake/čepe: M16–M20

Primerne za: kaljeno jeklo

Tehnični opis

Osnovna izvrtina Ø	11,1 mm
Za vijake/čepe	M16–M20
Tip	5
Primerne za	kaljeno jeklo
Vrsta izdelka	Odvijači vijakov