



Odvijač vijakov Z dvojnim rezilom in konico za točkanje., Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082861 2
GTIN	4049002020889
Razred artikla	04D

Opis

Izvedba:

Iz žilavega krom-vanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijajo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Primerno za desni in levi navoj.

Primerno za :

Kaljenega jekla. Primerno za desni in levi navoj.

Napotek:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.

Osnovna izvrtina Ø: 4,8 mm

Za vijake/čepe: M8 – M10

Primerne za: kaljeno jeklo

Tehnični opis

Osnovna izvrtina Ø	4,8 mm
Tip	2
Za vijake/čepe	M8 – M10
Primerne za	kaljeno jeklo
Vrsta izdelka	Odvijači vijakov