



Primež s prijemalno ročico, Vpenjalne letve: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861600 300
GTIN	4008158035819
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko cinkani. Premična čeljust iz jekla, z vretenom, ki ima trapezni navoj in pritisno ploščico z nagibom do 30°. S prestavitvijo premične čeljusti je spona uporabna tudi kot **orodje za razpiranje** (pritisk navzven).

Uporaba:

Največja vpenjalna sila do 7500 N.

Tehnični opis

Presek vodila	28x11 mm
Območje vpenjanja	300 mm
Masa	2,4 kg
Prevesna dolžina	120 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Pritisni nastavek

861605