



## Akumulatorska sabljasta žaga, Tip: M18FHZ



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorska sabljasta žaga Milwaukee** za dela na težko dostopnih mestih.

- **Elektronika za brezstopenjsko regulacijo števila hodov in zaščito pred preobremenitvijo.**
- **Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov brez uporabe orodja.**

Z zmogljivim motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.

- **Elektronika REDLINK PLUS™ z digitalno zaščito pred preobremenitvijo za boljšo zmogljivost.**
- **Akumulator REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic za dolgo življenjsko dobo.**
- **Dolžina hoda 22 mm in število vrtljajev 3000 min<sup>-1</sup> za maksimalen nadzor.**
- **Nagibno podnožje omogoča optimiziranje položaja rezanja.**

#### Obseg dobave:

Vključno s transportnim kovčkom HD, 2 akumulatorjema 18 V, hitrim polnilnikom in žaginim listom.

#### Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Pakiranje	Transportni kovček
Oznaka proizvajalca	M18FHZ-502X

Število hodov	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Masa	2,6 kg
Posebnosti	FIXTEC, LED
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Maksimalne vibracije v skladu z EN	9,9 m/s <sup>2</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Dolžina hoda	22 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18