



## Težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 800mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861310 800
GTIN	4008158007663
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko pocinkani. Premična čeljust iz jekla, ki je kovano v utopu, poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, odporno proti obrabi. Dolga življenjska doba zaradi temperaturno obstojne posebne pritisne ploščice s sintranim jeklenim vložkom. Vreteno je poboljšano in brunirano in opremljeno s pomično pritezno ročico. Vrtljiv do 35°.

#### Uporaba:

Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojogradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev. **Največja vpenjalna sila do pribl. 22000 N.**

### Tehnični opis

Presek vodila	40×20 mm
Območje vpenjanja	800 mm

Masa	8,4 kg
Prevesna dolžina	175 mm
Vrsta izdelka	Spone

---

**Pribor**

Pritisna kapa vklj. z materialom za pritrditev	861130
Vreteno z ročico in pritisno kapo	861340