

**Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: F0618****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547250 F0618
GTIN	4045197973955
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Tehnični opis

Ø glave	6 mm
Ø držala	6 mm
Celotna dolžina	50 mm
Opis oblike	Okrogli lok
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Kratica ozobja	INOX
Dolžina glave	18 mm
Serija	Ozobje INOX
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		