



## Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	418746 200
GTIN	2050001949691
Razred artikla	46P

### Opis

#### Izvedba:

Zelo velik, kontrasten LCD-prikazovalnik. Višina števil 8 mm. Prednastavitev mer. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948 vel. USB2. Merilni mostiček.

### Tehnični opis

Višina števil LCD prikazovalnika	8 mm
Kalibriranje	A1
Točnost	0,02 mm
Presek merilne letve	12 × 4 mm
Število vključenih baterij	1
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Odčitavanje	0,0005 col

Merilno območje	0 - 200 mm
Dolžina mostička	100 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Odčitavanje	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2