



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: M12FDD6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070210 M12FDD6
GTIN	4058546029920
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba: Akumulatorski vrtalni vijačnik MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik za desni in levi tek. Akumulatorji REDLITHIUM z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti. Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo. Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo. - Motor brez ščetk POWERSTATE za večjo zmogljivost pri kompaktni izvedbi (dolžina 168 mm). - Elektronika REDLINK PLUS za inteligentno upravljanje moči in zaščito pred preobremenitvijo. - 16-stopenjska elektronska nastavitve vrtilnega momenta in vrtalna stopnja. Prednosti: Elektronika REDLINK PLUS. Obseg dobave: Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/6,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, zaponko za pas, HD-kovčkom. Napotek: Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073815 in art. 073840 naprej. Pakiranje: Sistemski kovček (HD = Heavy Duty) Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V Oznaka proizvajalca: M12FDD-602X Izvedba motorja: Motor brez ščetk Število vključenih akumulatorjev: 2 Vrsta akumulatorja: Li-ionski Kapaciteta akumulatorja: 6 Ah Napetost akumulatorja: 12 V

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	M12FDD-602X
---------------------	-------------

Podatkovni list

Kapaciteta akumulatorja	6 Ah
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Tipična uporaba	Strong
Napetost akumulatorja	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	44 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min ⁻¹
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Pakiranje	Sistemeski kovček (HD = Heavy Duty)
Masa	1,5 kg
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	les
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik