

Garant**Roto rezkar, grobi Ozobljenje P – umetna masa, Karbidna trdina, Tip: AS0315**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	547340 AS0315
GTIN	4045197973191
Razred artikla	51D

Opis

Izvedba:

Geometrija rezil je izredno primerna za trde CFK/GFK z deležem vlaken > 40 %.

Specialna geometrija ozobljenja zagotavlja **manjše rezalne sile** in **preprečuje cefranje vlaken**.

Oblika valj (ZYA).

Uporaba:

Robljenje, rezkanje kontur in posnemanje zarobka (zlasti z vlakni ojačanih) umetnih mas.

Tehnični opis

Vrsta ozobja	Umetna masa
Ø držala	3 mm
Celotna dolžina	43 mm
Izvedba čelnih rezil	Dvorezilno čelno ozobljenje
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Kratica ozobja	P

Ø glave	3 mm
Dolžina glave	15 mm
Serija	Ozobje P
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Umetna masa, GFK	primerno		