



Dvokraki snemalnik, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880100 2
GTIN	4021176009501
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima snemalnima krakoma (**za zunanja in notranja snemanja**). Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim \varnothing obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 40 - 160 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 100 - 220 mm

Vpenjalna globina do: 150 mm

Moč: 6 t

Tehnični opis

Vpenjalna globina do	150 mm
Moč	6 t
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	40 - 160 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	100 - 220 mm
Maksimalni vrtilni moment	150 Nm
Zunanji 6-kotnik	22 mm
Število kavljev	2
Masa	3,01 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik

Pribor

Nadomestno pritisko vreteno Tip 2	880150 2
Nadomestni snemalni kraki, par Tip/globina vpenjanja 2/150 mm	880200 2/150
Nadomestni snemalni kraki (3 kos) Tip/globina vpenjanja 2/150 mm	880220 2/150
Podaljšani snemalni krak, par Tip/globina vpenjanja 2/300 mm	880300 2/300