



## Garnitura univerzalnih pomičnih meril IP 67, Merilno območje: 150mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415555 150
GTIN	4029713019235
Razred artikla	46P

### Opis

#### Izvedba:

Univerzalno digitalno pomično merilo Pocket Talent za različne notranje in zunanje merjenje (zareze, utori, navoji, itd.). Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številčk 7,5 mm. Vklj. s funkcijo PRESET (prednastavitev izmerjene vrednosti).

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Pomično merilo, nastavitvena šablona 50 mm, 2 para merilnih nastavkov za notranje in zunanje merjenje. Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Vsa nadomestna in posebna tipala art. 434900 do 434915 z navojem M2,5. Podatkovni kabel art. 498940.

### Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Dolžina konic	40 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Število vključenih baterij	1
Točnost	0,03 mm

Odčitavanje	0,0005 col
Tip baterij	Gumbasta baterija
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

## Pribor

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032

Jekleno tipalo Tip 2

434900 2