



## Delovne hlače z oprsnikom Augsburg, črno modra/modra, Konfekcijska velikost DE: 50



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091477 50
GTIN	5711074437658
Razred artikla	04I

### Opis

#### Izvedba:

**Mascot® UNIQUE.** Serija ergonomičnih delovnih oblačil s preišljenimi detajli obsega širok spekter izdelkov v različnih barvah, velikostih in kakovostih materialov. Posebej trpežna oblačila s trojnimi šivi.

**Delovne hlače z oprsnikom** z nastavljivimi naramnicami in pasom.

- **Notranji žep s samopritrdilnim trakom.**
- **Prsni žep v kontrastni barvi s poklopcem in vdelanim žepom za pisalo in mobilni telefon.**

#### Opis:

Ergonomično prileganje z oblikovanimi hlačnicami in ojačanimi vstavki na notranji strani hlačnic in v razporku.

- **Razporek z zadrgo.**
- **Sprednja žepa in ojačana žepa na zadnjici.**
- **Žep na hlačnici z žepom za mobilni telefon, poklopcem in zakritimi patentnimi gumbi.**
- **Stranska žepa in žep za zložljivi meter.**
- **S CORDURA® ojačani kolenski žepi s poklopcem. Dostop do kolenskih podlog od zgoraj.**
- **Certificirane v skladu z EN 14404 skupaj s kolenskimi podlogami art. 091809.**

#### Napotek:

Dobava v drugih barvah, velikostih in kakovostih materiala po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

**Delovne hlače z oprsnikom** v kombinaciji barv **modra/črno modra** najdete pod art. 091479. **Vel. 46L–56L** za vitke postave. **Vel. 46S–56S** za manjše postave.

## Tehnični opis

Konfekcijska velikost DE	50
Serija	UNIQUE
Spol	moški
Sestava tkanine	65 % poliestra
Sestava tkanine	35 % bombaža
Gramatura materiala / gostota tkanine	270 g/m <sup>2</sup>
Standard za oblačila	UV-standard 801
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Pranje	60 °C, pisano perilo
Pranje	Primerno za industrijsko pranje
Barva	črno modra/modra
Standard	EN 14404
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom

## Pribor

Kolenska podloga Waterloo 1 par Tip KNEE	091809 KNEE
--	-------------