

 KOMET**TOHX 090202, leva, W30, Zvrst: BK8425**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268881 BK8425
GTIN	4047109179745
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090202, leva BK8425 Zvrst: BK8425

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 260 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 160 m/min

Tehnični opis

Dodatna uporaba	M
Lomilec odrezkov	G12
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 160 m/min
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P

Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	BK8425
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 090202 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje