


TOGX 06T104, nevtralna, W57, Zvrst: BK8430

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268864 BK8430
GTIN	4047109201491
Razred artikla	24T

Opis

TOGX 06T104, nevtralna BK8430 Zvrst: BK8430

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Dodatna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Zvrst	BK8430
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P

ISO-oznaka obračalne ploščice	TOGX 06T104
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W57
Cepilni kot	14 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje