

Garant**Najlonski nastavek, trd, za mehko kladivo: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	752560 50
GTIN	4045197977182
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Najlonski nastavek (poliamid 6, naravni): zelo odporen na obrabo, preprečuje cepljenje. Za zelo visoko udarno silo. Trdota po Shore pribl. 80-85D.

Uporaba:

Najlonski nastavek (poliamid 6, naravni): zelo odporen na obrabo, preprečuje cepljenje. Za zelo visoko udarno silo. Trdota po Shore pribl. 80-85D.

Primerno za :

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca art. 752500 / 752510 / 752520.

Tehnični opis

Ø glave kladiva	50 mm
Material	Najlon
Trdota	srednje trda
Vrsta izdelka	Udarni nastavek

