



**Visokozmogljivi tesnilni trak črna, Širina×dolžina (mm×m): 50X5,5**



**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Razred artikla	08M

**Opis**

**Izvedba:**

**3M™ 4411** je posebej zasnovan, da zagotavlja profesionalno tesnjenje čez obstoječo povezavo ali zvar, ki je izpostavljen neposredni sončni svetlobi, ekstremnim temperaturam in vlagi. Z nosilcem iz ionomerov je **odporen proti UV-sevanju in kemikalijam**.

**Napotek:**

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Lepilna masa: Akrilat

Debelina: 1 mm

**Tehnični opis**

Širina	50 mm
Dolžina	5,5 m
Raztegljivost	450 %
Oznaka proizvajalca	4411B
Debelina	1 mm

## Podatkovni list

Barva	črna
Natezna trdnost	0,19 N/mm
Lepilna moč na jeklu	1,34 N/mm
Črtalo na voljo	da
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	odpornost proti vremenskim vplivom
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Lakiranje
Temperatura skladiščenja	15 - 38 °C
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Lepilna masa	Akriolat
Zračna vlažnost pri shranjevanju	30 - 70 %
temperaturna obstojnost do	90 - 150 °C
Nosilni material	Nosilec iz ionomerov
Vrsta izdelka	Lepilni trak