



Snemalnik s stranskim vpenjalnim lokom, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881200 3
GTIN	4021176028403
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Posebej oblikovana držala na snemalnih rokah, spoj z vpenjalnim lokom omogoča razdrtje ležaja (art. 881180).

Uporaba:

Za snemanje zobnikov, gonilnih vreten, krmilnih palic, itd.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 50 - 150 mm

Vpenjalna globina do: 140 mm

Moč: 7,5 t

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	50 - 150 mm
Moč	7,5 t
Vpenjalna globina do	140 mm
Maksimalni vrtilni moment	175 Nm
Zunanji 6-kotnik	24 mm

Število kavljev	2
Masa	3,16 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik