

**Stranske ščipalne klešče, kromirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725265 160
GTIN	3662424076541
Razred artikla	73R

Opis**Izvedba:**

Klešče kromirane, z debelostensko prevleko ročajev. **Odpiralna vzmet iz umetne mase za neutrudljivo delo.** Rezila dodatno induktivno kaljena (pribl. 62 HRC).

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	1,8 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	debelostenska prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne

s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče