

3M**Univerzalni trak s kavljji in zankami, Tip: SJ352****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083691 SJ352
GTIN	4054596306424
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Ponovno ločljivi pritrdilni sistemi 3M™ so alternativa tradicionalnim metodam spajanja, kot so vijaki, kovice, žebliji ali vpenjala.

Trak s kavljji in zankami. Če trak s kavljji in zankami stisnete skupaj, nastane čvrst, zmogljiv trak za namestitev s pritiskom.

Tehnični opis

Barva	črna
Dolžina	1,25 m
Oznaka proizvajalca	SJ352B
Debelina	3,6 mm
Širina	25 mm
Področje uporabe	Notranje področje
Število vnovičnih uporab	5000

Lepilna masa	Sintetični kavčuk
temperaturna obstojnost do	50 - 90 °C
Vrsta lepilnega traku	Samopritrdilni trakovi
Temperatura skladiščenja	20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Vrsta izdelka	Lepilni trak