



## Trikraki snemalnik s prednastavitvijo vpenjalne širine, Tip: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880960 5
GTIN	4021176850684
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Močan snemalnik z veliko vpenjalno silo in odličnim učinkom vpenjanja. Preprosto nastavljanje potrebne širine snemanja s pomočjo ključa za nastavljanje. Snemalnik **čvrsto** vpet, zaradi česar **ne more priti do snetja** vpenjalnih **krakov**.

Za zunanje snemanje **in** notranje snemanje.

#### Uporaba:

Za enostavno odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov, jermenic itd.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 30 - 350 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 300 - 425 mm

Vpenjalna globina: 50 mm

Vpenjalna globina do: 275 mm

Moč: 10 t

### Tehnični opis

Vpenjalna globina do	275 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	300 - 425 mm

Vpenjalna globina	50 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	30 - 350 mm
Moč	10 t
Zunanji 6-kotnik	27 mm
Število kavljev	3
Maksimalni vrtilni moment	300 Nm
Masa	13,485 kg
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik