



Nastavljivi snamalnik



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881100
GTIN	4021176459559
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S samovarovalnimi držalnimi zatiči se lahko prosto izbirata vpenjalna širina in globina. Zaradi posebne konstrukcije je snemalnik samovpenjalen in enostaven za rokovanje. Zelo široko vpenjalno območje zaradi variabilne montaže snemalnih rok (glej slike).

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 6 - 100 mm

Vpenjalna globina do: 85 mm

Moč: 1 t

Tehnični opis

Moč	1 t
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	6 - 100 mm
Vpenjalna globina do	85 mm
Število kavljev	2
Zunanji 6-kotnik	13 mm
Masa	0,45 kg

Vrsta izdelka

Dvokraki snemalnik