

**Nizki delovni čevlji, črni/oranžni VX 7500, S3 XB, Evropska velikost: 41****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 092671 41     |
| GTIN                  | 4044348509371 |
| Razred artikla        | 09C           |

**Opis****Izvedba:**

Varnostni delovni čevlji VARIO FLEX PRO z blaženjem na peti SECURE VARIO® in s tehnologijo VARIO Multiflex®.

- **Vrhni material iz voljnega gladkega usnja.**
- **Zračna funkcijska podloga.**
- **Zaprt jezik.**
- **Podplat Perbunan Dynamics (odporen proti vročini do pribl. 220 °C).**
- **Močnejša zaščita pred predrtnjem.**
- **Protipožarni podplat iz pravega usnja.**
- **Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).**

**Standard:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Napotek:**

Običajna izvedba NB pod art. 092670.

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razred zaščite: S3

Material zaščitne kapice: Aluminij

Lastnosti zunanjšega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjšega podplata): Več kot 200 °C

Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Lastnost: Blaženje Vario®

## Tehnični opis

|   |   |
|---|---|
| Razred zaščite  | S3  |
| Izolacija proti mrazu   | do -20 °C                                       |
| Evropska velikost čevlja  | 41  |
| Material zaščitne kapice  | Aluminij  |
| Barva   | črna/oranžna                                    |
| Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) | Več kot 200 °C                                  |
| Standard  | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 |
| Lastnost  | Blaženje Vario®                                 |
| Spol  | moški   |
| elektrostaticna lastnost  | EGB/ESD   |
| Vrsta izdelka   | Varnostni nizki čevlji                          |