



## Nadomestno rezilo za sekač matic, za matice: M4-M14



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	884910 M4-M14
GTIN	4021176253201
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Hidravlična stiskalnica za ločevanje neločljivih ali zarjavelih matic (kakovostni razred 5 – 10), ne da bi se pri tem poškodoval navoj vijaka. Dvojno koleno dopušča tudi uporabo tudi v težko dostopnih mestih. S kaljenim rezilom. Matico razcepite z zatezanjem pritisnega vijaka. Po razcepu matice vijak odvijete in sekač potisnete do konca navznoter. Vel. M18 – M30 za vijake iz nerjavnega jekla – do M30 pri kakovosti 8, do M24 pri kakovosti 10.

#### Primerno za:

Art. 884900.

#### Napotek:

Pritisni vijak je dovoljeno pri vel. M4 – M14 zategniti z **maksimalno 60 Nm**, pri vel. M14 – M24 z **maksimalno 70 Nm** in pri vel. M18 – M30 z **maksimalno 120 Nm**. Zateznih momentov ni dovoljeno prekoračiti, saj lahko pride do uničenja orodja ali do nezgod.

### Tehnični opis

za matice	M4-M14
Širina rezila sekača	18 mm
Vrsta izdelka	Rezilo sekača

