



Mehanski sekač matic, za matice: M18-M24



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	884850 M18-M24
GTIN	4021176020223
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Mehanski sekač matic za razcep neločljivih ali prekomerno zategnjenih matic (do kakovostnega razreda 6) ne da bi se poškodoval navoj vijaka. Enostavno odvitje sekača (s kaljenim rezilom), brez zatikanja.

Tehnični opis

Celotna dolžina brez pritisnega vretena	125 mm
za matice	M18-M24
Območje vpenjanja	27 - 36 mm
Širina rezila sekača	16 mm
Vrsta izdelka	Sekač matic