



Sekač matic, za matice: M4-M14



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	884900 M4-M14
GTIN	4021176020483
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Hidravlična stiskalnica za ločevanje neločljivih ali zarjavelih matic (kakovostni razred 5 – 10), ne da bi se pri tem poškodoval navoj vijaka. Dvojno koleno dopušča tudi uporabo tudi v težko dostopnih mestih. S kaljenim rezilom. Matico razcepite z zatezanjem pritisnega vijaka. Po razcepu matice vijak odvijete in sekač potisnete do konca navznoter. Vel. M18 – M30 za vijake iz nerjavnega jekla – do M30 pri kakovosti 8, do M24 pri kakovosti 10.

Napotek:

Pritisni vijak je dovoljeno pri vel. M4 – M14 zategniti z **maksimalno 60 Nm**, pri vel. M14 – M24 z **maksimalno 70 Nm** in pri vel. M18 – M30 z **maksimalno 50 Nm**. Zateznih momentov ni dovoljeno prekoračiti, saj lahko pride do uničenja orodja ali do nezgod.

Tehnični opis

Celotna dolžina brez pritisnega vretena	185 mm
Območje vpenjanja	7 - 24 mm
Širina rezila sekača	18 mm
za matice	M4-M14
Vrsta izdelka	Sekač matic

Pribor

Nadomestno rezilo za sekač matic za matice M4-M14

884910 M4-M14