

Začetni regal s policami, Globina 500 mm, Višina/širina police: 3000/1000mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 990544 3000/1000 |
| GTIN | 4004514202932 |
| Razred artikla | 96P |

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo **nosilnostjo prekata** 250 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.

Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

Opis:**Mere postavljenega regala:**

Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm

Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

Uporaba:

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

Obseg dobave:

Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

Napotek:

- **Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Primerno talno sidranje št. 990854.**

- **Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

| | |
|--|---------------------------|
| Število polic | 7 |
| Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 1060 mm |
| Postavitev regala | Začetni regal |
| Višina regala | 3000 mm |
| Število nosilnih okvirjev | 2 |
| Globina police | 500 mm |
| Globina regala | 500 mm |
| Širina police | 1000 mm |
| maksimalna nosilnost regalnega polja | 1600 kg |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 250 kg |
| Debelina police | 40 mm |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami |
| Material | pocinkano |
| Značilnost blagovnega imena | Globina 500 mm |
| Vrsta izdelka | Regal s policami |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina 410X500 mm | 990583 410X500 |
| Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina 510X500 mm | 990583 510X500 |
| | 990583 210X500 |

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina
210X500 mm

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina
310X500 mm

990583 310X500

Pritrdilna ploščica

990852